

Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC

Maximale Flexibilität bei automatisierten Handhabungsabläufen

↓ F Technische Daten Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC

Typ	Dichtwerkstoff*	Luftverbrauch [l/min]	Max. Saugvermögen [l/min]	Evakuierungsgrad [%]
FX-SW 120x60	Schaum, Höhe 10mm	117	69	80
FX-SW 120x60 SEA**	Schaum, Höhe 10mm	117	69	80
FXC-SW 435,5 18	Schaum, Höhe 20mm	197	706	80
FXC-SW 435,5 36	Schaum, Höhe 20mm	197	706	80
FXC-SW 633,5 18	Schaum, Höhe 20mm	292	905	80
FXC-SW 633,5 36	Schaum, Höhe 20mm	292	905	80
FXC-SW 831,5 18	Schaum, Höhe 20mm	376	1071	80
FXC-SW 831,5 36	Schaum, Höhe 20mm	376	1071	80
FXC-SW 1227,5 18	Schaum, Höhe 20mm	668	1976	80
FXC-SW 1227,5 36	Schaum, Höhe 20mm	668	1976	80
FXC-SW 1425,5 18	Schaum, Höhe 20mm	752	2142	80
FXC-SW 1425,5 36	Schaum, Höhe 20mm	752	2142	80
FXC-SVKW 435,5 18	Schaum, Höhe 20mm	197	706	80
FXC-SVKW 435,5 36	Schaum, Höhe 20mm	197	706	80
FXC-SVKW 633,5 18	Schaum, Höhe 20mm	292	905	80
FXC-SVKW 633,5 36	Schaum, Höhe 20mm	292	905	80
FXC-SVKW 831,5 18	Schaum, Höhe 20mm	376	1071	80
FXC-SVKW 831,5 36	Schaum, Höhe 20mm	376	1071	80
FXC-SVKW 1227,5 18	Schaum, Höhe 20mm	668	1976	80
FXC-SVKW 1227,5 36	Schaum, Höhe 20mm	668	1976	80
FXC-SVKW 1425,5 18	Schaum, Höhe 20mm	752	2142	80
FXC-SVKW 1425,5 36	Schaum, Höhe 20mm	752	2142	80

* Andere Schaumhöhen auf Anfrage

Typ	Haltekraft bei 40% Vakuum [N]*	Haltekraft bei 60% Vakuum [N]*	Haltekraft bei 80% Vakuum [N]*	Gewicht [kg]	Schallpegel [db(A)]
FX-SW 120x60	69	98	137	0,7	65
FX-SW 120x60 SEA**	69	98	137	0,8	65
FXC-SW 435,5 18	540	800	1070	3	65
FXC-SW 435,5 36	540	800	1070	3	65
FXC-SW 633,5 18	800	1200	1600	4,0	65
FXC-SW 633,5 36	800	1200	1600	4,0	65
FXC-SW 831,5 18	1080	1600	2150	5,0	65
FXC-SW 831,5 36	1080	1600	2150	5,0	65
FXC-SW 1227,5 18	1600	2430	3200	7,4	65
FXC-SW 1227,5 36	1600	2430	3200	7,4	65
FXC-SW 1425,5 18	1850	2840	3760	8,4	65
FXC-SW 1425,5 36	1850	2840	3760	8,4	65
FXC-SVKW 435,5 18	540	800	1070	3,5	65
FXC-SVKW 435,5 36	540	800	1070	3,5	65
FXC-SVKW 633,5 18	800	1200	1600	4,8	65
FXC-SVKW 633,5 36	800	1200	1600	4,8	65
FXC-SVKW 831,5 18	1080	1600	2150	6,1	65
FXC-SVKW 831,5 36	1080	1600	2150	6,1	65
FXC-SVKW 1227,5 18	1600	2430	3200	8,8	65
FXC-SVKW 1227,5 36	1600	2430	3200	8,8	65
FXC-SVKW 1425,5 18	1850	2840	3760	10,1	65
FXC-SVKW 1425,5 36	1850	2840	3760	10,1	65

* Bei eigenstabilen Werkstücken mit voller Belegung

** Greifsystem mit Abblas-Funktion für schnellstes Ablegen der Werkstücke