

Vakuum-Flächengreifsysteme FXC/FMC

Produktspezifikationen FXC/FMC mit Sauggreifern



Bestelldaten Vakuum-Flächengreifsysteme FXC/FMC mit Sauggreifern

Bestellschema Vakuum-Flächengreifsystem FXC/FMC mit Sauggreifern				
Kurzbezeichnung	Ventiltechnik	Länge (x Breite) [mm]	Raster	Sauggreifer
Beispiel: FXC	SW	435,5	54	FG 32
FXC	SW...Strömungswiderstand	435,5	36	FG 20
FMC	SVKW...Strömungsventil	831,5	54	FG 32 (Mit/ohne Dichtring)

Typ	Artikelnummer ohne Filter	Artikelnummer mit Filter
FX-SW 120x60 20 FG12	10.01.11.02009	-
FX-SW 120x60 20 FG12 SEA*	10.01.11.02008	-
FXC-SW 435,5 36 FG20	10.01.21.01819	10.01.21.02753
FXC-SW 435,5 54 FG32	10.01.21.01814	10.01.21.02728
FXC-SW 435,5 54 FG52	10.01.21.01669	10.01.21.02720
FXC-SW 633,5 36 FG20	10.01.21.01820	10.01.21.02754
FXC-SW 633,5 54 FG32	10.01.21.01815	10.01.21.02729
FXC-SW 633,5 54 FG52	10.01.21.01670	10.01.21.02721
FXC-SW 831,5 36 FG20	10.01.21.01821	10.01.21.02755
FXC-SW 831,5 54 FG32	10.01.21.01816	10.01.21.02730
FXC-SW 831,5 54 FG52	10.01.21.01811	10.01.21.02722
FXC-SW 1227,5 36 FG20	10.01.21.01822	10.01.21.02756
FXC-SW 1227,5 54 FG32	10.01.21.01817	10.01.21.02731
FXC-SW 1227,5 54 FG52	10.01.21.01812	10.01.21.02723
FXC-SVKW 435,5 36 FG20	10.01.21.01662	10.01.21.02761
FXC-SVKW 435,5 54 FG32	10.01.21.01528	10.01.21.02740
FXC-SVKW 435,5 54 FG52	10.01.21.01653	10.01.21.02736
FXC-SVKW 633,5 36 FG20	10.01.21.01664	10.01.21.02762
FXC-SVKW 633,5 54 FG32	10.01.21.01634	10.01.21.02741
FXC-SVKW 633,5 54 FG52	10.01.21.01658	10.01.21.02737
FXC-SVKW 831,5 36 FG20	10.01.21.01665	10.01.21.02763
FXC-SVKW 831,5 54 FG32	10.01.21.01636	10.01.21.02742
FXC-SVKW 831,5 54 FG52	10.01.21.01659	10.01.21.02738
FXC-SVKW 1227,5 36 FG20	10.01.21.01666	10.01.21.02764
FXC-SVKW 1227,5 54 FG32	10.01.21.01642	10.01.21.02743
FXC-SVKW 1227,5 54 FG52	10.01.21.01660	10.01.21.02739

*Greifsystem mit Abblas-Funktion für schnellstes Ablegen der Werkstücke
Hinweis: Bei Greifertypen FXC 1227,5 und FXC 1425,5 kommt ein zweiter Einschubejektör zum Einsatz.

Typ	Artikelnummer ohne Filter	Artikelnummer mit Filter
FM-SW 120x60 20 FG12	10.01.11.02010	-
FMC-SW 435,5 36 FG20	10.01.21.01836	10.01.21.02757
FMC-SW 435,5 54 FG32	10.01.21.01830	10.01.21.02732
FMC-SW 435,5 54 FG52	10.01.21.01824	10.01.21.02724
FMC-SW 633,5 36 FG20	10.01.21.01837	10.01.21.02758
FMC-SW 633,5 54 FG32	10.01.21.01831	10.01.21.02733
FMC-SW 633,5 54 FG52	10.01.21.01825	10.01.21.02725
FMC-SW 831,5 36 FG20	10.01.21.01838	10.01.21.02759
FMC-SW 831,5 54 FG32	10.01.21.01832	10.01.21.02734
FMC-SW 831,5 54 FG52	10.01.21.01826	10.01.21.02726
FMC-SW 1227,5 36 FG20	10.01.21.01840	10.01.21.02760
FMC-SW 1227,5 54 FG32	10.01.21.01833	10.01.21.02735
FMC-SW 1227,5 54 FG52	10.01.21.01827	10.01.21.02727
FMC-SVKW 435,5 36 FG20	10.01.21.01805	10.01.21.02765
FMC-SVKW 435,5 54 FG32	10.01.21.01800	10.01.21.02748
FMC-SVKW 435,5 54 FG52	10.01.21.01795	10.01.21.02744
FMC-SVKW 633,5 36 FG20	10.01.21.01806	10.01.21.02766
FMC-SVKW 633,5 54 FG32	10.01.21.01801	10.01.21.02749
FMC-SVKW 633,5 54 FG52	10.01.21.01796	10.01.21.02745
FMC-SVKW 831,5 36 FG20	10.01.21.01807	10.01.21.02767
FMC-SVKW 831,5 54 FG32	10.01.21.01802	10.01.21.02750
FMC-SVKW 831,5 54 FG52	10.01.21.01797	10.01.21.02746
FMC-SVKW 1227,5 36 FG20	10.01.21.01808	10.01.21.02768
FMC-SVKW 1227,5 54 FG32	10.01.21.01803	10.01.21.02751
FMC-SVKW 1227,5 54 FG52	10.01.21.01798	10.01.21.02747



Bestelldaten Sauggreifer

Typ	Artikelnummer ohne Filter	Artikelnummer mit Filter
FG12*	10.01.06.00558	-
FG20 (Stecksauger)	10.01.06.01562	10.01.06.02536
FG32 (ohne Dichtring)	10.01.06.00457	10.01.06.02530
FG32 (mit Dichtring)	10.01.06.02439	10.01.06.02531
FG52 (ohne Dichtring)	10.01.06.00583	10.01.06.02532
FG52 (mit Dichtring)	10.01.06.02376	10.01.06.02533

*Für Typ FX/FM

Hinweis: Andere Sauggreifertypen (Bauart, Material) auf Anfrage.



Bestelldaten Zubehörteile

Typ	Artikelnummer
Vakuum-Schalter VS-V-D-PNP	10.06.02.00343
Vakuum-Schalter VS-V-D-PNP Flanschplatte	10.01.10.00431
Bausatz Elektromagnetventil Saugen ein/aus	10.01.21.00241
Bausatz Elektromagnetventil Abblasen ein/aus	10.01.21.02405
Bausatz Elektromagnetventil Saugen ein/aus und Abblasen ein/aus	10.01.21.00242
Bausatz Befestigungskit Nutensteine	10.01.21.00243
Bausatz Befestigungskit Roboterflansch	10.01.21.00244
Bausatz Befestigungskit gefederte Aufhängung	10.01.21.02407

Hinweis: Schallreduzierung über einen zusätzlichen Schalldämpfer ist möglich (FX 120x60).